



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83

DO XS104

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

Уни



## Описание METTLER TOLEDO XS104

### ЗАЩИТА ЗДОРОВЬЯ НА РАБОТЕ

Уникальный дизайн аналитических весов XS упрощает выполнение процедуры обычного взвешивания. Весы просты в очистке, они дают возможность выполнять обычное взвешивание без ущерба для здоровья операторов.

### ПРОСТОТА ОЧИСТКИ

Защитный кожух легко снимается за несколько секунд, чашка весов и нижний поддон просто поднимаются без использования инструментов. Все детали можно промывать в посудомоечной машине.

### ЭРГОНОМИЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ — ЗАБОТА О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ

С весовой камерой можно спокойно работать двумя руками, а мобильный терминал дает возможность подстраивать рабочее место под себя. Большой цифровой дисплей для максимального комфорта и минимального напряжения глаз при частом взвешивании помогают снизить усталость оператора.

### ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Быстро и стабильно: новая решетчатая грузоприемная чашка SmartGrid помогает ускорить процесс взвешивания. Решетка пропускает потоки воздуха без сопротивления, благодаря чему сокращается время успокоения весов и повышается производительность.

### СНИЖЕНИЕ УСТАЛОСТИ ПРИ ЧАСТОМ ВЗВЕШИВАНИИ

Крупные (16 мм), яркие символы хорошо видны на дисплее. Уменьшение нагрузки на глаза позволяет сконцентрировать все внимание на взвешивании.

### ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Адаптеры ErgoClips™ дают возможность прямого взвешивания и помогают избежать погрешностей при переносе образца. Уменьшение стоимости эксперимента, особенно при работе с дорогостоящими материалами.

### УПРАВЛЕНИЕ РАБОЧИМ ПРОЦЕССОМ

ПО LabX® МЕТТЛЕР ТОЛЕДО оснащено уникальной функцией вывода стандартных рабочих инструкций (SOP) на сенсорный дисплей весов. Автоматическая обработка данных, расчеты и оформление отчетов с помощью ПО LabX отвечают требованиям безопасности и прослеживаемости процесса, а также помогают избавиться от «бумажного» оформления.

## Характеристики METTLER TOLEDO XS104

Технические характеристики METTLER TOLEDO XS104	
НВП	120 g
Дискретность	0,1 mg
Воспроизводимость (контрольной гирей)	322 mm x 263 mm
Линейность ± mg.	1,5 s