



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
DO XS 205DU
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Уни



Описание METTLER TOLEDO XS 205DU

ЗАЩИТА ЗДОРОВЬЯ НА РАБОТЕ

Уникальный дизайн аналитических весов XS упрощает выполнение процедуры обычного взвешивания. Весы просты в очистке, они дают возможность выполнять обычное взвешивание без ущерба для здоровья операторов.

ПРОСТОТА ОЧИСТКИ

Защитный кожух легко снимается за несколько секунд, чашка весов и нижний поддон просто поднимаются без использования инструментов. Все детали можно промывать в посудомоечной машине.

ЭРГОНОМИЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ — ЗАБОТА О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ

С весовой камерой можно спокойно работать двумя руками, а мобильный терминал дает возможность подстраивать рабочее место под себя. Большой цифровой дисплей для максимального комфорта и минимального напряжения глаз при частом взвешивании помогают снизить усталость оператора.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Быстро и стабильно: новая решетчатая грузоприемная чашка SmartGrid помогает ускорить процесс взвешивания. Решетка пропускает потоки воздуха без сопротивления, благодаря чему сокращается время успокоения весов и повышается производительность.

СНИЖЕНИЕ УСТАЛОСТИ ПРИ ЧАСТОМ ВЗВЕШИВАНИИ

Крупные (16 мм), яркие символы хорошо видны на дисплее. Уменьшение нагрузки на глаза позволяет сконцентрировать все внимание на взвешивании.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Адаптеры ErgoClips™ дают возможность прямого взвешивания и помогают избежать погрешностей при переносе образца. Уменьшение стоимости эксперимента, особенно при работе с дорогостоящими материалами.

УПРАВЛЕНИЕ РАБОЧИМ ПРОЦЕССОМ

ПО LabX® МЕТТЛЕР ТОЛЕДО оснащено уникальной функцией вывода стандартных рабочих инструкций (SOP) на сенсорный дисплей весов. Автоматическая обработка данных, расчеты и оформление отчетов с помощью ПО LabX отвечают требованиям безопасности и прослеживаемости процесса, а также помогают избавиться от «бумажного» оформления.

Характеристики METTLER TOLEDO XS 205DU

Технические характеристики METTLER TOLEDO XS 205DU	
НВП	220 g/81 g
Дискретность	0,1 mg; 0,01 mg
Воспроизводимость (контрольной гирей)	322 mm x 263 mm
Линейность ± мг.	1,5 s