



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 7 (495) 250-00-00  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**DO MS 105DU Semi-Micro**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

Ве



## Описание METTLER TOLEDO MS 105DU Semi-Micro

### ВСТРОЕННАЯ ФУНКЦИЯ УСТАНОВКИ ВЕСОВ ПО УРОВНЮ

Встроенная функция LevelControl сигнализирует об отклонении весов от горизонтального положения и выводит инструкции, позволяющие выровнять весы за несколько секунд.

### НАДЕЖНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕГДА ПОД РУКОЙ

Весы MS-TS отличаются простотой эксплуатации и способствуют внедрению элементов бережливого производства в лаборатории и цехе.

- С большим цветным сенсорным дисплеем удобно работать.
- Встроенные приложения упрощают работу.
- Функции автоматического предупреждения следят за достоверностью результатов.

### СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ С MINWEIGH

До тех пор, пока измеряемый вес ниже заданного значения, цифры на дисплее остаются красными. Функция MinWeigh может работать в двух режимах: пользовательском и сертифицированном.

### ЗАЩИТА НАСТРОЕК ПАРОЛЕМ

Пароль гарантирует, что только уполномоченные сотрудники могут изменять настройки весов. Случайное изменение параметров, влияющих на метрологические характеристики, невозможно.

### ЭРГОНОМИЧНЫЙ ТЕРМИНАЛ УПРАВЛЕНИЯ ОБЛЕГЧАЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ РУТИННЫХ ОПЕРАЦИЙ

Цветным сенсорным дисплеем TFT с диагональю 7 дюймов можно пользоваться не снимая тканевых или резиновых перчаток. Ежедневная работа становится приятнее с интуитивно понятным интерфейсом и цифрами высотой 18 мм.

### ДО ЧЕТЫРЕХ КОДОВ ID НА ОБРАЗЦЕ

Коды ID вводятся с сенсорной клавиатуры или через сканер штрихкодов, за счет чего достигается полная прослеживаемость (по пользователям, образцам, партиям и т. д.).

### ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ И СИЛЫ БЛАГОДАРЯ ЛЕГКОЙ ЧИСТКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Ветрозащитный кожух QuickLock снимается за несколько секунд без применения инструментов, а все детали можно мыть в посудомоечной машине. Гладкие и скругленные поверхности легко очищаются.

### ПРОСТОТА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Два интерфейса USB, RS232, Bluetooth (дополнительно). Встроенная функция PC Direct для передачи данных на ПК без дополнительного программного обеспечения.

## Характеристики METTLER TOLEDO MS 105DU Semi-Micro

Технические характеристики METTLER TOLEDO MS 105DU Semi-Micro	
НВП	120 g/42 g
Дискретность	0,1 mg;0,01 mg
Воспроизводимость (контрольной гирей)	0,08 mg;0,02 mg (100 g)
Минимальный вес (USP)	45 mg
Линейность	1,5 s

