



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
+7 (800) 500-00-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Ве



Описание METTLER TOLEDO MS 6002TSDB/A00

НАДЕЖНАЯ ВЕСОВАЯ ЯЧЕЙКА ГАРАНТИРУЕТ ДОСТОВЕРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Весовая ячейка MonoBloc с функцией автоматической калибровки FACT обеспечивает достоверность результатов. Встроенная функция защиты от перегрузок гарантирует длительный срок службы весов.

НАДЕЖНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕГДА ПОД РУКОЙ

Весы MS-TS отличаются простотой эксплуатации и способствуют внедрению элементов бережливого производства в лаборатории и цехе.

- С большим цветным сенсорным дисплеем удобно работать.
- Встроенные приложения упрощают работу.
- Функции автоматического предупреждения следят за достоверностью результатов.

УЛУЧШЕННАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ — БЫСТРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫIMPROVED STABILITY MEANS FASTER RESULTS

Благодаря трем стационарным и двум регулируемым опорам LevelLock весы MS можно легко выровнять и прочно установить на рабочей поверхности. Чем менее весы восприимчивы к вибрации, тем быстрее вы получите результаты.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ТЕРМИНАЛ УПРАВЛЕНИЯ ОБЛЕГЧАЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ РУТИННЫХ ОПЕРАЦИЙ

Большим цветным сенсорным дисплеем TFT с диагональю 7 дюймов можно пользоваться, не снимая тканевых или резиновых перчаток. Интуитивно понятный интерфейс и крупные символы (18 мм) делают работу оператора комфортнее

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС ГАРАНТИРУЕТ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ВЕСОВ

Технология алюминиевого литья под давлением обеспечивает прочность корпуса, который способен защитить весы не только от механических воздействий, но и от агрессивных химических веществ.

УДОБНОЕ ДОЗИРОВАНИЕ С ФУНКЦИЕЙ MINWEIGH

Дозируя порошок, оператор видит на дисплее красные цифры до тех пор, пока вес не достигнет установленного минимально допустимого значения. С функцией MinWeigh вы без труда будете соблюдать все технологические требования.

ВСТРОЕННАЯ ФУНКЦИЯ УСТАНОВКИ ВЕСОВ ПО УРОВНЮ

Встроенная функция LevelControl сигнализирует об отклонении весов от горизонтального положения и выводит инструкции, позволяющие выровнять весы за несколько секунд.

Характеристики METTLER TOLEDO MS 6002TSDB/A00

Технические характеристики METTLER TOLEDO MS 6002TSDB/A00	
НПВ	6,200 g/1,200 g
Дискретность	0.1 g;0.01 g
Воспроизводимость (типичная)	0.06 g;0.01 g (2,000 g)
Типичный минимальный вес (USP)	100 g;14 g
Время стабилизации	1,5 s

