



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

DO XS3DU

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Ми
ми



Описание METTLER TOLEDO XS3DU

ДИСКРЕТНОСТЬ 1 МКГ, ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ ОТ 1 МКГ ДО 800 МГ.

Для максимальной точности результатов измерений необходима воспроизводимость не менее 0,8 мкг. Микровесы XS позволяют отказаться от излишних испытаний, сокращают расход дорогостоящих веществ и поддерживают необходимую точность даже при минимальных навесках.

ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Терминал XS с возможностью настройки сенсорного экрана облегчает работу и устраняет риск возникновения ошибок.

УПРАВЛЕНИЕ РАБОЧИМ ПРОЦЕССОМ

ПО LabX® METTLER TOLEDO оснащено уникальной функцией вывода стандартных рабочих инструкций (SOP) на сенсорный дисплей весов. Автоматическая обработка данных, расчеты и оформление отчетов с помощью ПО LabX отвечают требованиям безопасности и прослеживаемости процесса, а также помогают избавиться от «бумажного» оформления.

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Работу микровесов XS можно оптимизировать с учетом конкретных требований. Такие принадлежности, как U-образный антистатический электрод, гарантируют точность и воспроизводимость результатов даже в неблагоприятных условиях эксплуатации.

Характеристики METTLER TOLEDO XS3DU

Технические характеристики METTLER TOLEDO XS3DU	
НПВ	800.0 mg; 3.1 g
Дискретность	1.0 µg; 10.0 µg
Линейность ±	4.0 µg
Minimum Weight (USP), Typical	1.0 mg
Воспроизводимость (контрольной гири)	5.0 µg

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83