



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

имени отключения УЗО ERS-2

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: WMRUERS2



Стоимость указана с первичной проверкой

Калибратор ERS-2 обеспечивает имитацию работы устройств защитного отключения (УЗО) с заданным временем отключения. Необходимый номинал времени срабатывания УЗО задается пользователем с клавиатуры калибратора. Предусмотрен режим установки автоматической последовательности времени срабатывания.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Калибраторы ERS-2 применяются как эталонное оборудование для проверки измерителей параметров электробезопасности серий **MRP, MIE, MPI** по параметру: время отключения УЗО. С использованием дополнительной коммутации возможно использование калибратора для проверки измерителей параметров УЗО сторонних производителей.

Характеристики SONEL ERS-2 с первичной проверкой

Диапазон воспроизведения времени срабатывания УЗО в ручном режиме	Разрешение	Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения времени срабатывания УЗО
10 мс ... 190 мс	10 мс	$\pm (0,002 \times t_{\text{воспр}} + 0,2 \text{ мс})$
200 мс ... 900 мс	10 мс	$\pm (0,005 \times t_{\text{воспр}} + 0,2 \text{ мс})$

Номиналы установки времени срабатывания УЗО в автоматическом режиме воспроизведения: 10 мс; 20 мс; 40 мс; 180 мс; 490 мс

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значение
Габаритные размеры не более, мм:	252×102×112
Масса не более, г:	1290
Рабочие условия применения:	
по температуре, °C	10...40
по влажности не более, %	80
по атмосферному давлению, мм рт. ст.	630...800

Комплектация SONEL ERS-2 с первичной проверкой

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ERS-2

№	Наименование	Количество
1	Калибратор времени отключения УЗО ERS-2	1
2	Кабель питания 220 В	1
3	Измерительный кабель с маркировкой W1 (для проверки измерителей серии MRP или MIE)	1
4	Измерительный кабель с маркировкой W2 (для проверки измерителей серии MRP или MIE)	1
5	Измерительный кабель с маркировкой W3 (для проверки измерителей серии MPI)	1
6	Руководство по эксплуатации	1
7	Методика проверки	1

