



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Напряжение постоянное (В),
тах

Напряжение переменное (В),
тах

Ток постоянный (А),
тах

Исполнение

Отображение
информации

Сопротивление (МОм),
тах

Измерение
температуры

Тестирование диодов

Прозвонка
цепи

Испытание р-п
перехода

Скважность / Коэффициент :
импульсов

Удержание
показаний

Функция
тах/мин

Память

Связь с
ПК

Графическая
шкала

Измерение True-
RMS

Подсветка

Взрывозащищенность

Поиск статического
электричества

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО VICTOR 203:

- Разрядность шкалы мультиметра: 2000 отсчетов;
- Постоянное напряжение: 200мВ/2/20/200 В: $\pm 0.5\%$, 500 В: $\pm 0.8\%$;
- Переменное напряжение: 200/500 В: $\pm 1.2\%$;
- Постоянный ток: 2мВ/20 мА: $\pm 1.0\%$, 200 мА: $\pm 1.2\%$, 10 А: $\pm 2.0\%$;
- Сопротивление: 200/2к/20к/200кОм: $\pm 0.8\%$, 20 МОм: $\pm 1.0\%$, 200 МОм: $\pm 5.0\%$;
- Температура: -20°C - 150°C : $\pm 1.0\%$, 150°C - 1000°C : $\pm 1.5\%$;
- Прозвонка соединений;
- Удержание показаний HOLD;
- Диодный тест;
- Подсветка дисплея;
- Индикатор разряженной батареи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО VICTOR 203:

Параметр	Диапазоны измерения	Погрешность
Постоянное напряжение	200 мВ/2 В/20 В/200 В	$\pm(0.5\% + 3)$

	500 В	±(0,8% + 10)
Переменное напряжение	200 В/500 В	±(1,2% + 10)
Постоянный ток	2 мА/20 мА	±(1,0% + 2)
	200 мА	±(1,2% + 2)
	10 А	±(2,0% + 5)
Сопротивление	200 Ом	±(0,8% + 5)
	2 кОм/20 кОм/200 кОм	±(0,8% + 2)
	20 МОм	±(1,0% + 5)
Температура	-20°C~150°C/-4°F~302°F	±(1,0% +3)
	150°C~1000°C/302°F~1832°F	±(1,5% + 15)
Диодный тест	Индцируется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде	
"Прозвонка"	При сопротивлении цепи менее (70±20) Ом включается звуковой сигнал	
Параметр	Значение	
Общие характеристики		
Разрядность шкалы дисплея	2000 отсчетов	
Питание	9 В 6F22	
Габаритные размеры	150x74x35 мм	
Масса	156 г	

Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).

Комплектация Victor 203

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ VICTOR 203

№	Наименование	Количество
1	Мультиметр Victor 203	1
2	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83