



ТД «ЭСКО»

Точные измерения  
— наша профессия!

## Микротом HM 430

Телефон в Москве  
+7 (495) 258-80-83

Бесплатный звонок  
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)



### Описание Agilent HM 430

Саный микротом HM 430 — удобный в использовании механический прибор, предназначенный для изготовления тонких парафиновых срезов в повседневной лабораторной практике. С помощью санного микротомы HM 430 можно обрабатывать также большие и твердые пробы, которые встречаются в фармацевтической промышленности или в лабораториях контроля качества.

### Характеристики Agilent HM 430

- Диапазон установки толщины среза: от 0,5 до 60 мкм.
- Наличие точных крестообразных роликовых направляющих на салазках и блоке обеспечивают менее утомительную работу и равномерное скользящее движение при оптимальной устойчивости.
- Наличие функции «грубой» подачи образца для выравнивания среза.
- Наличие возможности работы микротомы как в ручном режиме подачи образца во время резки, так и в автоматическом.
- Оснащен лотком для отработанных срезов.
- Держатель ножа позволяет без проблем закреплять и регулировать нож микротомы. Опционально возможна комплектация с держателем сменных лезвий.
- Максимальный размер образца при наличии специального держателя 90x150 мм

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83