


+7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37 Ул. гиляровского, дом 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU

резьоа: мт2 x т.5 x 8.; каб. d: 5/5~3 мм; приб. отв. d: 12 мм; цанга: разъемная, материал никелированная латунь



Описание МВА12-05

Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
M12x1,5	5.5-3	12	8	18/18	10

Резьба	метрическая		
Материал	корпус - никелированная латунь - уплотнитель - ЕРDM		
Диаметр установочного отверстия	12 MM		
Диаметр кабеля	5.5-3 MM		
Цвет	Латунь никелерованная		
Рабочий диапазон	от -40 до +100° C, кратковременно +110° C		
Химическая стойкость	стоек к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям		

Маркировка	Резьба	Диам. кабеля	C1	C2	Шестигр. A/F	Упаковка
MBA12-05	M12x1,5	5,3–3	12	8	17/17	10
MBA12-08	M12x1,5	8–4,5	12	8	17/17	10
MBA16-06	M16x1,5	7–4	16	9	22/22	10
MBA16-10	M16x1,5	10–6	16	9	22/22	10
MBA20-10	M20x1,5	11–6	20	9,5	26/26	10
MBA20-13	M20x1,5	14–9	20	9,5	26/26	10
MBA20M-08	M20x1,5	8,8–5	20	9,5	24/24	10
MBA20M-11	M20x1,5	12–7	20	9,5	24/24	10
MBA25-16	M25x1,5	16–10	25	12	32/32	10
MBA25-18	M25x1,5	18–13	25	12	32/32	10
MBA32-22	M32x1,5	22–15	32	12,5	41/41	10
MBA32-25	M32x1,5	25–18	32	12,5	41/41	10
MBA40-25	M40x1,5	25–20	40	15	50/50	5
MBA40-30	M40x1,5	30–24	40	15	50/50	5
MBA50-32	M50x1,5	32–26	50	15	60/60	2
MBA50-39	M50x1,5	40–30	50	15	60/60	2
MBA63-46	M63x1,5	46–38	63	15	73/73	2
MBA63-49	M63x1,5	50–40	63	15	73/73	2
MBA75-56	M75x2	56–50	75	15	90/90	1
MBA75-66	M75x2	66–56	75	15	90/90	1
MBA90-68	M90x2	68–58	90	20	106/106	1
MBA90-77	M90x2	77–66	90	20	106/106	1

Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
M12x1,5	5.5-3	12	8	18/18	10

При применении гермоввода для ввода кабелей решается сразу несколько задач. Кабельный ввод защищает кабель от преждевременного износа и от разрыва, ограничивает радиус изгиба кабеля при креплении его к корпусу оборудования. Также в гермовводах предусмотрен специальный зажим, который фиксирует кабель, предотвращая его вырывание из разъема, что в свою очередь гарантирует работу оборудования без перебоев.

Комплектация МВА12-05

Кабельный ввод

Контргайка

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83