



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

— измеритель концентрации формальдегида

Артикул: k0000036225



Pa

Те
ра

По

Ти
ба

Те
хр

Pa

Be

ОПИСАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА МЕГЕОН 08019

МЕГЕОН 08019 - это стационарный измеритель концентрации формальдегида, а также измерения температуры и влажности воздуха. Прибор прекрасно подойдёт для установки в помещениях и кабинетах на производствах, связанных с применением алифатических альдегидов. Содержание формальдегидов в воздухе может стать причиной отравления, а при больших количествах привести к летальному исходу. По этой причине контроль необходим, чтобы избежать несчастных случаев.

Прибор отличается высокой чувствительностью, обширным набором контролируемых параметров, удобным крупным контрастным дисплеем с подсветкой. Имеет визуальную и звуковую сигнализацию при выявлении повышенного содержания газа. Модель получила современный внешний вид и эргономичную форму корпуса, благодаря чему легко впишется в обстановку лаборатории и рабочего кабинета. Анализатор также будет незаменимым помощником в учебных заведениях и удовлетворит требования профессионалов и любителей.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА МЕГЕОН 08019

- Удержание максимального и минимального значений;
- Большой контрастный дисплей;
- Два вида сигнализации;
- Индикатор заряда батарей;
- Яркая подсветка дисплея.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА МЕГЕОН 08019

Параметр	Значение
Диапазон измерений НСНО	0 ... 3 мг/м³
Разрешение НСНО	0,01 мг/м³
Погрешность	±(0,03 мг/м³ + 5%)
Тип датчика	Электрохимический
Диапазон измерений температуры	0 ... 80 °C
Разрешение	0,1°C
Погрешность	±1°C
Диапазон измерений относительной влажности	0 ... 100%
Разрешение	0,1%
Погрешность	±5%
Время отклика	менее 30 секунд
Питание	Аккумуляторные батареи Ni-Mh 1,2В тип AAA - 3 шт.
Условия эксплуатации	Температура: 0...50°C Относительная влажность: не более 90%
Условия хранения и транспортировки	Температура: -10...80°C Относительная влажность: не более 75% без выпадения конденсата
Размеры	92x64x135мм
Вес:	195г с аккумуляторными батареями

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 08019

№	Наименование	Количество
1	Анализатор МЕГЕОН 08019	1
2	Зарядное устройство 5В/1А	1

№	Наименование	Количество
3	Ni-Mh аккумулятор 1,2 В 800 мАч	3
4	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83