



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: (495) 236-41-33
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8-800-200-71-37
Юсти АК ИП-7514-2мГн

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



ОСОБЕННОСТИ МЕРЫ ИНДУКТИВНОСТИ ОДНОЗНАЧНОЙ АК ИП-7514-2мГн:

- Высokоточные однозначные меры индуктивности;
- Диапазон воспроизведения «L»: 1 мкГн ...10 Гн;
- Отклонение от номинала: $\pm 0,25\% \dots \pm 5\%$ (в зав. от модели);
- Число терминалов: 3 (для мер <500 мкГн 6 клемм);
- Старение: $\pm 0,01\%$ / за год;
- Низкий температурный коэффициент;
- Схемы подключения: 2-х пр. / 3пр (+ GND / Земля);
- Масса не более 5,3 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕРЫ ИНДУКТИВНОСТИ ОДНОЗНАЧНОЙ АК ИП-7514-2мГн:

Модель	Номинальное значение, L	Отклонение от номинального значения	Частота тест-сигнала	Частота резонанса	Сопротивление постоянному току (RDC)	Значение Q (при 100 Гц)	Ток (с.к.з.) для:	
							200 мВт	3 Вт
АК ИП-7514-1мкГн	1 мкГн	$\pm 5\%$	10 кГц	8500 кГц	0,006 Ом	0,15	5000 мА	16000 мА
АК ИП-7514-10мкГн	10 мкГн	$\pm 1\%$	10 кГц	4500 кГц	0,03 Ом	0,30	2500 мА	9000 мА
АК ИП-7514-50мкГн	50 мкГн	$\pm 0,5\%$	10 кГц	3100 кГц	0,039 Ом	0,85	2260 мА	8770 мА
АК ИП-7514-100мкГн	100 мкГн	$\pm 0,25\%$	10 кГц	2250 кГц	0,083 Ом	0,76	1550 мА	6010 мА
АК ИП-7514-200мкГн	200 мкГн	$\pm 0,25\%$	10 кГц	1400 кГц	0,15 Ом	0,84	1150 мА	4470 мА
АК ИП-7514-500мкГн	500 мкГн	$\pm 0,1\%$	1 кГц	960 кГц	0,38 Ом	0,83	725 мА	2810 мА
АК ИП-7514-1мГн	1 мГн	$\pm 0,1\%$	1 кГц	800 кГц	0,84 Ом	0,75	490 мА	1890 мА
АК ИП-7514-2мГн	2 мГн	$\pm 0,1\%$	1 кГц	580 кГц	1,52 Ом	0,83	360 мА	1400 мА
АК ИП-7514-5мГн	5 мГн	$\pm 0,1\%$	1 кГц	320 кГц	3,8 Ом	0,83	230 мА	890 мА
АК ИП-7514-10мГн	10 мГн	$\pm 0,1\%$	1 кГц	220 кГц	8,2 Ом	0,77	156 мА	600 мА
АК ИП-7514-20мГн	20 мГн	$\pm 0,1\%$	1 кГц	145 кГц	14,5 Ом	0,87	117 мА	450 мА
АК ИП-7514-50мГн	50 мГн	$\pm 0,1\%$	0,1 кГц	84 кГц	36,8 Ом	0,85	74 мА	280 мА
АК ИП-7514-100мГн	100 мГн	$\pm 0,1\%$	0,1 кГц	71 кГц	81 Ом	0,78	50 мА	192 мА
АК ИП-7514-200мГн	200 мГн	$\pm 0,1\%$	0,1 кГц	39 кГц	109 Ом	1,15	43 мА	166 мА
АК ИП-7514-500мГн	500 мГн	$\pm 0,1\%$	0,1 кГц	24,5 кГц	280 Ом	1,12	27 мА	103 мА
АК ИП-7514-1Гн	1 Гн	$\pm 0,1\%$	0,1 кГц	14,6 кГц	616 Ом	1,02	18 мА	70 мА
АК ИП-7514-2Гн	2 Гн	$\pm 0,1\%$	0,1 кГц	10,6 кГц	1125 Ом	1,12	13,3 мА	52 мА
АК ИП-7514-5мГн	5 Гн	$\pm 0,1\%$	0,1 кГц	6,8 кГц	2920 Ом	1,08	8,3 мА	32 мА
АК ИП-7514-10Гн	10 Гн	$\pm 0,1\%$	0,1 кГц	4,9 кГц	6400 Ом	0,98	5,6 мА	22 мА

Комплектация АК ИП-7514-2мГн

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АК ИП-7514-2мГн

№	Наименование	Количество
1	Мера индуктивности однозначная АК ИП-7514-2мГн	1

