



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
Тиметр 8 800 350-70-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 46113000



Ча
та

На
та

На
та

То
та

То
та

Ис

От
ин

Ча
та

Со
та

Ем
та

Из
те

Те

Пр
це

Ис
пе

Ск
им

Уд
по

Фу
та

Па

Св
ПК

Гр
шк

Из
РН

По

Вз

По
эл

Внимание! Батарейка в комплект поставки прибора не входит.

НАЗНАЧЕНИЕ МУЛЬТИМЕТРА АММ-1130:

TrueRMS мультиметр АММ-1130 позволяет выполнять измерения постоянного/переменного тока и напряжения, сопротивления, емкости, температуры, частоты, коэффициента заполнения с высокой точностью (до 0,1%), а также обладает широким набором возможностей, в том числе: тестирование диодов, прозвонка цепи, фиксация текущих, пиковых, минимальных и максимальных значений.

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА АММ-1130:

- Двойной ЖКИ (22000 единиц), подсветка, 46-ти сегментная аналоговая шкала, позволяющая отслеживать динамические изменения измеряемых величин;
- Измерение истинных среднеквадратических значений (TrueRMS);
- Функция удержания текущих значений (HOLD);
- Функция удержания минимальных и максимальных показаний (MIN/MAX);
- Фиксация пиковых значений (PEAK HOLD);
- Авто/ручной выбор диапазонов;
- Режим относительных измерений (REL);
- Инфракрасный USB-интерфейс;
- Автоотключение питания.

Характеристики АММ-1130

Параметр	Диапазон	Погрешность
Постоянное напряжение	0...1000 В	± 0,1 %
Переменное напряжение	0...1000 В	± 0,5 %
Постоянный ток	0...10 А	± 0,3 %
Переменный ток	0...10 А	± 1,0 %
Сопротивление	0...220 МОм	± 0,5 %
Ёмкость	0...220 мФ	± 1,0 %
Температура	-55...1000 °С	± 1,0 %
Частота	2 Гц...10 МГц	± 0,05 %
Коэффициент заполнения	5...94,8 %	± 2,0 %
Габаритные размеры	205x97x45 мм	
Масса	500 г	

Комплектация АММ-1130

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр АММ-1130	1
2.	Измерительные щупы	2
3.	Зажимы типа «крокодил»	2
4.	Термопара К-типа	1
5.	Руководство по эксплуатации	1
6.	Оптический USB-кабель и диск с ПО для подключения к ПК	1
7.	Кейс для переноски	1
8.	Программное обеспечение Aktacom DMM Light	1

Программное обеспечение в стандартной поставке не имеет физического носителя и может быть загружено на сайте производителя в разделе «Программное обеспечение» после приобретения и регистрации прибора с указанием его серийного номера.