



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 4525



Ди
за

Пе
U

По
U

Пе
I

То
пе

На

Из
со

Из
РН

НАЗНАЧЕНИЕ КЛЕЩЕЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ APPA A5:

Клещи электроизмерительные APPA A5: Переменный ток 0,1 ... 200 А (50-60Гц); Постоянное напряжение 0,1 ... 1000 В; Переменное напряжение 0,1 ... 750 В (50Гц-500Гц); Сопротивление 0,1 Ом ... 20 МОм (автовывбор); Прозвон цепи (до 50 Ом); Индикатор напряжения (VoltSense); Удержание параметров; Дисплей 3 1/2 разряда (2000); Максимальный диаметр провода 16 мм; Автовывключение питания (10 мин); Противоударное исполнение (1,3м).

Технология "открытого" захвата, в корне меняет традиционную процедуру проведения измерений с помощью токовых клещей, делая её более простой и удобной. Особенно в условиях ограниченного пространства. Токовые клещи APPA A5 оснащены уникальной и чрезвычайно полезной функцией бесконтактного определения наличия опасного напряжения (> 80 В).

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ APPA A5:

- Измерение переменного тока;
- «Разомкнутые» губки (открытый вход);
- Измерение постоянного и переменного напряжения, сопротивления и прозвонка цепи;
- Удержание показаний;
- Бесконтактный датчик напряжения (VoltSense);
- Измерение в проводниках до 16 мм.

Характеристики APPA A5

Измеряет	ACA, DCV, ACV, Сопротивление
Ток переменный А	200
Разрешение по току (мА)	100
Напряжение переменное В	750
Напряжение постоянное В	1000
Разрешение по напряжению (мВ)	100
Сопротивление максимум (кОм)	20000
Разрешение по сопротивлению (Ом)	0,1
Базовая погрешность	3%
Диаметр губок (мм)	16
Прозвон цепи	да
Проверка диодов	да
Особенности	Бесконтактный датчик напряжения (VoltSense). "Разомкнутые" губки (открытый вход). Ударопрочное исполнение

Комплектация APPA A5

№	Наименование	Количество
1.	Токоизмерительные клещи APPA A5	1
2.	Измерительные провода ATL-3	2

3.	Источник питания 1,5 В х 2 (установлены)	2
4.	Руководство по эксплуатации	1
5.	Методика поверки 54882137/2-12 МП	1
6.	Упаковочная коробка	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83