



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)**

## Дозиметр RaySafe I3

Артикул: 1601043



До  
ре  
дл

### Описание Дозиметр RaySafe I3

#### НАЗНАЧЕНИЕ RAYSAFE I3

Мгновенная обратная связь позволяет вашему медицинскому персоналу изучать и адаптировать свое поведение на ходу, сводя к минимуму ненужное облучение. Измерения одновременно сохраняются для пост-процедурного анализа, позволяя проводить сравнения во времени между лабораториями и пользователями.

#### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ RAYSAFE I3

- сменный аккумулятор с увеличенным сроком службы;
- иммунитет к помехам;
- автоматический режим сна;
- улучшенная производительность измерений.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RAYSAFE I3

| Параметр                       | Значение                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Энергетический диапазон        | N40 – N150                                                                                                                                                                                         |
| Неопределенность мощности дозы | $\pm 10\%$ или $10 \mu\text{Sv/h}$ ( $40 \mu\text{Sv/h} - 150 \text{ mSv/h}$ )<br>$\pm 20\%$ ( $150 \text{ mSv/h} - 300 \text{ mSv/h}$ )<br>$\pm 40\%$ ( $300 \text{ mSv/h} - 500 \text{ mSv/h}$ ) |
| Угловая зависимость            | $< 5\%$ ( $0^\circ - 10^\circ$ )<br>$< 30\%$ ( $10^\circ - 60^\circ$ )<br>$+30\%$ to $-100\%$ ( $60^\circ - 90^\circ$ )                                                                            |
| Жизненный цикл                 | до 10 лет                                                                                                                                                                                          |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**