



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

ДПУ-0,1-2 5029 - Динамометры общего назначения (ДПУ)

Артикул: 00591



Описание Точприбор ДПУ-0,1-2 5029

Механические динамометры общего назначения ДПУ

Механические динамометры общего назначения ДПУ - надежные измерительные приборы, которые производит российская компания - ОАО "Точприбор" в г.Иваново. Механические динамометры общего назначения ДПУ используются для измерения статических растягивающих усилий. Принцип действия динамометров общего назначения типа ДПУ основан на действии растягивающих сил деформирующих упругий элемент и преобразующий это во вращательное движение стрелки относительно отметок шкалы, определяющих показания динамометра.

Руководство по эксплуатации Динамометры ДПУ

Динамометр общего назначения ДПУ-0,1-2 - относится ко второму классу точности с пределами измерения от 0,005 до 0,1 кН и применяется для измерения статических растягивающих усилий.

Принцип работы динамометра ДПУ сводится к определению прилагаемой к подвесу силы в пределах от 0,005 до 0,1кН по значению величины упругой деформации скобы, которая преобразуется через рычажный передаточный механизм и передается на шкалу динамометра.

Завод Точприбор - производитель динамометров ДПУ-0,1-2 наш давний партнер, позволяющий магазину Мир Весов держать розничную цену на данные весы на уровне отпускных цен завода.

Функциональные особенности механических динамометров общего назначения ДПУ

Порог чувствительности составляет 0,5% от НПИ.

При снятии нагрузки погрешность при установке на нуль - не более 0,5 цены деления шкалы.

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности - 2%.

Характеристики Точприбор ДПУ-0,1-2 5029

| Модель | Наибольший предел измерения, кН | Наименьший предел измерения, кН | Цена деления, кН | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Рабочий диапазон температур, °С | Относительная влажность, % |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------------|
| ДПУ-0,1-2 5029 | 0,1 | 0,005 | 0,001 | 335x200x52 | 1,4 | от +10 до +35 | не более 80 |
| ДПУ-0,2-2 5030 | 0,2 | 0,01 | 0,002 | | 1,5 | | |
| ДПУ-0,5-2 5182 | 0,5 | 0,025 | 0,005 | | 1,75 | | |
| ДПУ-1-2 5031 | 1 | 0,05 | 0,01 | | 1,8 | | |
| ДПУ-2-2 5032 | 2 | 0,1 | 0,02 | | 1,9 | | |
| ДПУ-5-2 5033 | 5 | 0,25 | 0,05 | | 2,1 | | |
| ДПУ-10-2 | 10 | 1 | 0,1 | 435x200x70 | 4,5 | | |
| ДПУ-20-2 | 20 | 2 | 0,2 | | 4,8 | | |