



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

**NX**

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**



## Описание Agilent HM 525 NX

Криостат HM525 NX с устройством глубокой заморозки предназначен для получения срезов замороженной ткани без предварительной фиксации. Криостат оборудован сенсорным экраном для облегчения работы и имеет русифицированное программное обеспечение.

- Диапазон установки толщины срезов и срезов выравнивания: 1- 500 мкм
- Ориентация образца по осям X/Y: 8°
- Ориентация образца по оси Z: 360°
- Жидкокристаллическая панель с индикацией счетчика срезов, сумматора толщин срезов и запаса перемещения до конечной точки подачи
- Функция памяти для установки образца в позицию для начала резки

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**