



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Дифференциальный DH08-PB2

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание LeCroy DH08-PB2

Характеристики LeCroy DH08-PB2

Параметры	Значения
Полоса пропускания	8 ГГц
Время нарастания	56 пс
Напряжение, дифференциальный режим	3,5 Впик-пик
Напряжение, режим с общей землей	±5 В
Коэффициент ослабления	3,2 / 5,8
Входное сопротивление	Дифференциальный режим 200 кОм, с общей землей 50 кОм
Особенности	Дифференциальный ВЧ пробник, интерфейс ProBus2. Шум 2,1 мВскз (с наконечником DH-SI-HS), 3,6 мВскз (с остальными наконечниками). Диапазон смещения входного напряжения ±4 В, предельное входное напряжение ±16 В. Длина кабеля 1,2м. Для использования с осциллографами WavePro HDR. Для моделей WaveMaster/ SDA 8 Zi-BR – потребуется адаптер-переход LPA-PB2. ВНИМАНИЕ!!! Наконечники в комплект не входят и приобретаются отдельно. Рекомендованные наконечники

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83