



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 159-80-83
DO XS 10001S

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Те»



Описание METTLER TOLEDO XS 10001S

ЗАЩИТА ЗДОРОВЬЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Технические весы XS помогают выполнить работу быстрее, обеспечивая точные и стабильные результаты даже в самых сложных условиях. Дизайн всех весов XS направлен на эргономичность и легкость выполнения операций, простоту очистки и надежность. Весы XS позволяют добиваться стабильных результатов вне зависимости от условий взвешивания.

ИННОВАЦИОННЫЕ ГРУЗОПРИЕМНЫЕ ЧАШКИ

Новые грузоприемные чашки SmartPan™, которыми оснащены модели технических весов XS 1 мг и 10 мг, дают стабильные результаты в два раза быстрее по сравнению с обычными чашками. Конструкция SmartPan уменьшает влияние потоков воздуха на процесс взвешивания. Это значит, что модель на 1 мг можно использовать в обычных условиях и в защитных боксах без кожуха, а модель на 10 мг будет отлично работать даже в вытяжном шкафу.

ЭРГОНОМИЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ — ЗАБОТА О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ

По статистике от 1 до 50 сотрудников страдают от хронического функционального перенапряжения, испытывая стресс при длительной работе с весами.

С новой эргономичной конструкцией ErgoStand положение оператора будет максимально удобным. Создавая комфортные рабочие условия для сотрудников, лаборатория извлекает максимальную выгоду за счет увеличения пропускной способности и уменьшения времени простоя.

ПРОСТОТА ОЧИСТКИ

Инновационная технология SmartPan сливает разлитую жидкость в встроенный поддон, сохраняя точность результата взвешивания. SmartPan сдерживает разлитые жидкости, обеспечивая простую очистку. Благодаря уникальному дизайну весовая ячейка остается защищенной даже при обширных протечках.

Все поверхности весов XS плоские, с закругленными краями, что упрощает процесс очистки, исключает возможность перекрестного загрязнения и обеспечивает безопасность пользователя.

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

Крупные (16 мм), яркие символы на дисплее хорошо видны и легко читаемы. Уменьшение нагрузки на глаза позволяет сконцентрировать все внимание на взвешивании. Дизайн клавиатуры QWERTY облегчает ввод подробных данных, таких как названия и идентификаторы образцов, на сенсорном экране. Встроенное ПО Test Manager позволяет автоматически выполнять стандартные испытания в соответствии со стандартными операционными процедурами (SOP).

Характеристики METTLER TOLEDO XS 10001S

Технические характеристики METTLER TOLEDO XS 10001S	
НПВ	10,1 kg
Дискретность	0,1 g
Воспроизводимость (типичная)	0,1 g
Типичный минимальный вес (USP)	82 g
Время стабилизации	1,2 s